



施樂百達國際科技

台南市南區明興路 435 號

TEL: 886-6-2626633 FAX: 886-6-2625533

鐵鋁罐壓縮自動分類機



鋁鐵罐自動壓縮分類回收機




集中處理大量投入材質



單一投入材質

動作流程



◎鋁鐵罐自動壓縮分類回收機可大量投入及單一投入，經由投入口投入鋁、鐵罐後，自動壓縮分類儲存



施樂百達國際科技

台南市南區明興路 435 號

TEL: 886-6-2626633 FAX: 886-6-2625533

鐵鋁罐壓縮自動分類機規格表列

適用對象	可處理 135C.C~1000C.C 各類鋁、鐵飲料罐(保特瓶)。
接收方式	大量每次可投入約 50 個，亦可單一投入(設有單一投入口)
壓縮方式	履帶式連續輾壓。
電控方式	鋁、鐵罐投入時，壓縮機即自動操作及手動方式。
處理能力	每小時處理 2000 個以上。
收集方式	不銹鋼金屬網容器接收，設有滿位自動控制及附有不銹鋼污水收集。
分類方式	自動磁選
電 壓	110V、60HZ
馬 力	1/4HP
外型尺寸	長 60 公分、寬 85 公分、高 130 公分
安全裝置	(1)漏電裝置 (2)過載裝置 (3)投入口關閉確認 (4)回收箱滿位偵測
烤 漆	外殼全部粉體烤漆，內部另件染黑處理，不銹鋼保持原色。
艇光指示	電源燈、操作燈、異常燈。